

トクサンデーリール

100V型



防塵扉付コンセント付、お求めやすさと、使いやすさの究極です

●標準型



20
メートル

温度
センサー
内蔵

寸法図 24

H316×W255×D201

D-20S EA815BA-20

コンセント仕様



VCT 1.25mm² × 2心
製品定格 / 125V・5A 質量 / 3.9kg
コンセント定格 / 2P・15A・125V



梱包 / 4台 発送単位 / 40台



30
メートル

温度
センサー
内蔵

寸法図 24

H316×W255×D201

D-30S EA815BA-30

コンセント仕様



VCT 1.25mm² × 2心
製品定格 / 125V・4A 質量 / 5.2kg
コンセント定格 / 2P・15A・125V



梱包 / 4台 発送単位 / 40台

トクサンデーリール



電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付 手動復帰型

※-S型のみ

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。



復帰ボタン

ドラム部に内蔵

⚠ 注意

温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がって、復帰ボタンを押すと再び使用できます。

型式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	摘要	質量 (kg)
	長さ(m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定格	形状×個数						
D-20	20	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	Ⓜ×4	125V・5A	—	—	—	防塵扉	3.9
D-30	30				125V・4A					5.2

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については187ページをご覧ください。)
●円盤／鉄板製 ●寸法については67～68ページをご覧ください。 ●全機種コンセント防塵扉付 ●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。