

極太ケーブル3.5mm²仕様

アッパーリール

100V型



特長アイコン
一覧

2P[Ⓜ]/2P接地付[Ⓜ]兼用
ニュートビプラグ

2P[Ⓜ]/2P接地付[Ⓜ]兼用
フキュートビプラグ



コンセント防塵キャップ



防雨 コンセント防雨キャップ



ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)



温度センサー
(電線溶解防止機能)



電源パイロットランプ



接地端子

〈コンセント仕様〉

●…標準 ●…引掛け ●…抜止め

電圧降下の防止に3.5mm²の極太ケーブルが威力を発揮! 機器の故障を防ぎ、常に安定したパワーを供給します

●標準型



20
メートル

電線色
アース
グリーン

極太
3.5
mm²
ケーブル

寸法図 13

H326×W275×D181

PS-20

コンセント仕様

Ⓜ×4

ソフトVCT 3.5mm² × 2心

製品定格 / 125V・10A

コンセント定格 / 2P・15A・125V

質量 / 6.0kg



シャッター

梱包 / 3台 発送単位 / 6台

●標準型【接地付】



20
メートル

電線色
アース
グリーン

極太
3.5
mm²
ケーブル

寸法図 13

H326×W275×D181

PS-201K

EA815BE-20

コンセント仕様

Ⓜ×4

ソフトVCT 3.5mm² × 3心

製品定格 / 125V・10A

コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付

質量 / 7.0kg



シャッター



接地端子

梱包 / 3台 発送単位 / 6台

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。●円盤 / 鉄板製 ●全機種コンセント防塵シャッター付