

EA815BE コードリール

特 長

- 電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。
- 複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。


用 途

- ねじ切機、木工機器、照明器具、照明器具等の電源に。

■ PS型コードリール〈屋内用 20m〉

電線の太さ3.5mm²の普及型20mタイプ。
小型サイズのニーズに対応、持運びしやすく、
使いやすいコンパクトサイズです。

定格電流は5A～10Aです。* 外形寸法PS型/高さ324×横275×奥行181mm

形式	電線仕様				コンセント仕様			重量 (kg)
	長さ(m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	許容電流(A)	種別	形状	個数		
EA815BE	20	VCTソフトン 3.5×2	15	2P・15A・125V		4	6	