

型 式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電 遮断器	電源 パイロット ランプ	接地 端子	特 徴	質量 (kg)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定 格	形状×個数						
●標準型										
SS-20	20	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	●×4	125V・5A	—	—	—	防雨	4.4
SS-30	30									5.6
●標準型〔接地付〕										
SS-20K	20	VCT 1.25 × 3	2P・15A・125V 接地付	●×4	125V・5A	—	—	—	防雨	5.1
SS-30K	30									6.5
SG-20K	20	VCT 2.0 × 3							防雨	5.6
SG-30K	30									7.2

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

●円盤／鉄板製

●全機種コンセント防雨キャップ付