









型式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	摘要	質量(kg)
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定格	形状×個数						
●標準型										
DSS-30	30	VCT1.25 × 2	2P・15A・125V	Ⓜ×4	125V・5A	—	—	—		7.5
●標準型【接地付】										
DSG-30K	30	VCT2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	Ⓜ×4	125V・5A	—	—	—	 	9.1
●漏電遮断器付【接地付】										
DBE-30K	30	VCT2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	Ⓜ×3	100V・6A	地絡	●	●	 	9.7
DSBE-30KC						過負荷			  	

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

●円盤／鉄板製

●全機種コンセント防雨キャップ