

| 型 式          | 電 線 仕 様   |                               | コ ン セ ン ト 仕 様      |       | 製品定格    | 漏 電<br>遮 断 器 | 電 源<br>パイロット<br>ランプ | 接 地<br>端 子 | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                            | 質 量<br>(kg) |
|--------------|-----------|-------------------------------|--------------------|-------|---------|--------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|              | 長さ<br>(m) | 種別・太さ(mm <sup>2</sup> )・心数(C) | 定 格                | 形状×個数 |         |              |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| ●標準型         |           |                               |                    |       |         |              |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| DSS-30       | 30        | VCT1.25 × 2                   | 2P・15A・125V        | ㊦×4   | 125V・5A | —            | —                   | —          |  防雨                                                                                                                                                                         | 7.5         |
| ●標準型【接地付】    |           |                               |                    |       |         |              |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| DSG-30K      | 30        | VCT2.0 × 3                    | 2P・15A・125V<br>接地付 | ㊦×4   | 125V・5A | —            | —                   | —          |   防雨                                                                                     | 9.1         |
| ●漏電遮断器付【接地付】 |           |                               |                    |       |         |              |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| DBE-30K      | 30        | VCT2.0 × 3                    | 2P・15A・125V<br>接地付 | ㊦×3   | 100V・6A | 地絡           | ●                   | ●          |   防雨                                                                                     | 9.7         |
| DSBE-30KC    |           |                               |                    |       |         | 過負荷          |                     |            |   防雨  |             |

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

●円盤／鉄板製

●全機種コンセント防雨キャップ