




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'11.06.07	グリップ変更 No.3895	今村
△			



		螺ナット	Bs	M4	ニッケルメッキ	1	51623	螺ナット M4(ニッケル真?)
		平ワッシャー	Bs	M4	ニッケルメッキ	2	51626	M4 平ワッシャー (ニッケル真?)
		ナット	Bs	M4	ニッケルメッキ	1	51625	ナット M4 (ニッケル真?)
14	アース端子	銅ビス	Bs	M4	ニッケルメッキ	1	51624	銅ビス M4x15 (ニッケル真チュウ)
13	ドラムストッパー	PA樹脂	-	-	DS-01	1	50588	ドラムストッパー 黄色
12	プッシング	ZDC	-	ユニクロメート	CP-19	1	50040	プッシング M19mm
11	電源ランプ付きスイッチ	-	-	-	WJ0-2212L	3	52530	スイッチ(SW用)
10	ワンタッチコンセント	PPE樹脂、銅合金	2PE 15A 125V	EDK AC-G07	3	51427	黒コンセントSH,HL-13= EDK AC-G07FB18	
9	平ワッシャ	SPCC	φ31x19.5x2t	クロメートメッキ	1	51686	平ワッシャーφ19.5x31x2 三価クロメート	
8	ハンドルツマミ	SS400/ABS樹脂	軸φ8xM5	クロメートメッキ	1式	8075	ハンドルツマミセット(小)	
7	スリーブ	ABS樹脂	φ28x34	-				
6	巻胴	ABS樹脂	φ135x90	S-90	1式	52322	S-90 巻胴 スリーブ付(NS巻胴)	
5	電線	VCTF	2.0sqx3芯x10m	ボッキンプラグー体成形	1	52359	VCTF2x3x10M (黒)ボッキン付	
4	側板(A板)	SPCC	φ220x0.7t	S-00	1	52311	NS-A板 パステルブルー	
3	側板(B板)	SPCC	φ220x0.7t	S-02	1	52313	SW-E付 B板パステルブルー	
2	フレーム	STKM	φ19.1x1.6t	E-90F	1	52260	E-90F フレーム	
1	グリップ	HDPE	-	G-05	1	54567●	ドラム用丸グリップ	
No	部 品 名	材 質	仕 様	備 考	個数	コード	コード番号名称	

電工ドラム(屋内型)	
単相100V仕様	
定格電圧	125V
定格電流	5A
限度電流	15A

注) 定格電流は電線を差取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

コード				8650
COMPONENTS	品 名	APPD	CHK	DES
品 名	スイッチリール	承認	検図	設計
MODEL	型 式			
型 式	SW-E13			
MATERIAL	材 質	REMARKS	備 考	
材 質				
3AD ANGLE	SCALE	尺 度	FREE	作成日
第 三 角 法	尺 度	尺 度	尺 度	2001.04.24
NICHIDO IND.CO.LTD	出 国 コード			
日動工業株式会社	ZK-A3X			SW-E13

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品