

EA815BH-30
(コードリール)

- 標準型ドラム(屋内型)
- コード長 30m
- VCT 2.0mm²X3芯
- 許容電流 22A
- コンセント定格 2P 15A 125V
- アース付
- コンセント数 4個
- 260(w)X220(d)X341(h)mm
- 重量 7.2kg



ポッキングプラグ

㊦・㊧どちらのコンセントでも使用OK!

- アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントにも簡単に使えます。
- コンセントから抜くと、アースピンがバネで起き上がります。



実用新案登録 第2070796号