

**EA815BH-50**  
(コードリール)

- 標準型ドラム(屋内型)
- コード長 50m
- VCT 2.0mm<sup>2</sup>X3芯
- 許容電流 22A
- コンセント定格 2P 15A 125V
- アース付
- コンセント数 4個
- 290(w)X230(d)X363(h)mm
- 重量 10.8kg

- 温度センサー付(自動復帰型)

**ポッキングプラグ**

①・②どちらのコンセントでも使用OK!

- アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントにも簡単に使えます。
- コンセントから抜くと、アースピンがバネで起き上がります。

実用新案登録 第2070796号



電源ランプが点灯しているのに電気が来ない場合は温度センサーが作動しています。

電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気をしゃ断します。

VCT電線…最高許容温度が60℃のVCTは、数時間程度で100℃以下、1秒以下で150℃以下であれば絶縁物の劣化もあまりなく、電線の寿命に大きな影響は与えません。(技術基準抜粋)

復帰方法 ●手動センサー…センサーを指や布などで冷やし“コッソ”と音がするまで押し込むとセンサーが復帰します。(標準型に内蔵)

- 自動センサー…センサーを指や布などで冷やすと自動でセンサーが復帰します。(防雨に内蔵)

※金属ボタン(センサー)を押し込む際、**直接手で触れても電気はきません。**

※ドライバーや金属などで傷を付けたりへこますと**センサーが動かなくなります。**

※復帰の際は必ず接続している**工具類の電源をOFF**にしてから行って下さい。

(復帰した際工具が突然動き出し大変危険です。)

