

EA815BP-10
コードリール

200Vコンパクトタイプ



重量:3.7kg

<仕様>

- コード長…10m
- コンセント数…2個
- コンセント定格…3P・20A・250V・接地付
- 電線仕様…VCT2.0mm²×4心
- 許容電流…19A
- 電源パイロットランプ付
- 防塵キャップ付



コンセントのひとつは
逆配線仕様

コンセントの配線を1個のみRSTの内、R/Tを逆に配線。
機器の接続時、モータの回転方向が逆の場合、プラグの接続をやり直す手間が省けます。