

●防塵扉

コンセント本体と一体成形のコンセント防塵キャップ付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。



●フキュートビプラグ

アースピンのスライドにより2P／2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるプラグです。



●カラーケーブル

- ネイビーブルー
／2心×20m・30m型
- ジャーマンレッド
／3心×20m・30m型
- ブラック
／3心×30m漏電遮断器付型
- アースグリーン
／2心×3.5mm²極太電線型

カラー
ケーブル

●3.5mm²極太電線仕様 (PT-20型のみ)

電圧降下を低く抑えます。

3.5mm²
極太電線

●漏電遮断器(地絡保護専用)



●ワンタッチオープン式ブレーカーカバー

漏電遮断器の保護カバーはワンタッチで開き、復帰操作を簡単に行うことができます。透明カバーなので外から動作状況が確認できます。



GT-2ZA, ZN2P30-15B,
NV-L20H

漏電地絡保護専用型
定格／2P 100/200V兼用 30A
漏電感度電流／15mA
高速形／衝撃波不動作形

漏電遮断器について

電気機械器具は使用場所や器具自体の絶縁不良等により電流が外に漏れ出すことがあります。この現象を「漏電」といい、漏電している器具等に人体が触れた場合、電流は人体を通して大地に流れ感電を引き起こします。

漏電遮断器は漏電電流を感知して0.1秒以内に電源を遮断する装置で、漏電遮断器を備えたリールは感電事故を未然に防止することができます。

こんな時には漏電遮断器付コードリールを…



水気のある場所



通電性の高い場所



人が常時触れている場所

電線の溶解・焼損事故を防ぐ 温度センサー付 手動復帰型

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。

※-S型のみ



注意 温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。