

型 式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	備 考	質量(kg)
	長さ(m)	種類・太さ(mmφ)・心数(C)	定 格	形状×個数						
●標準型										
SA-30	30	VCT2.0×2	2P・15A・125V	㊦×4	125V・5A	—	●	—	☑対応	6.5
●標準型【接地付】										
SA-30K	30	VCT2.0×3	2P・15A・125V 接地付	㊦×4	125V・5A	—	●	—	☑☑対応	7.3
SA-50K	50								☑☑対応 ⚡	10.9
●漏電遮断器付【接地付】										
BA-30K	30	VCT2.0×3	2P・15A・125V 接地付	㊦×4	100V・5A	地絡	●	—	☑☑対応	7.5
BA-50K	50								☑☑対応 ⚡	11.1

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

●円盤／鉄板製

●全機種コンセント防雨キャップ

●50mタイプには温度センサー付(自動復帰型)