


## EA815D-50 コードリール(過負荷・短絡漏電遮断器・アース付)

### ※サーモカット(電線溶解防止)機能付き

#### ■使いすぎ、漏電も安心

- ・電線種別、太さ…VCT2. 0mm<sup>2</sup> × 3心(ソフトタイプ)
- ・許容電流…15A
- ・コンセント定格…2P、15A、125V接地付
- ・コンセント形状…
- ・コンセント数…4コ
- ・漏電感度電流…15mA
- ・防塵コンセントキャップ付
- ・パイロットランプ、とび出しプラグ付
- ・過負荷・短絡漏電遮断器 2P・100/200V兼用15mA感度
- ・コード長…50m
- ・重量…11.6kg

### 〈特長〉

#### とび出しプラグ

- ・プラグのアースピンがスライドするので二極、二極接地付コンセントどちらにも接続できます。
- ・二極接地付コンセントに使用している場合アースピンが正位置にセットされているとプラグ内蔵のグリーンランプが点灯します。  
通電中でもプラグに触れることなくアースピンの状況が一目で確認できます。  
二極プラグとして使用の時はアースグリップでアース(接地)がとれます。この場合はグリーンランプは点灯しません。

#### ブレーキストッパー

- ・移動時にドラム空転のために生じるコードのたるみをすっきり解消します。



#### 安全に関するご注意:

- ・ご使用の際は、注意ラベル(製品貼付)を確認の上正しくお使いください。
- ・電線ドラムを巻いたまま高電流を流して使用すると、熱化して電線が溶けたりする場合があります。コードリールは電線を必ず黄色マークまで引き出してご使用下さい。