


マジックリール(屋内型)

マジックリールに限りセンサーが作動すると電源ランプが消灯します。

★ **売れ筋** マークと、 この色は、売れ筋商品です。



EA815DA-1



EA815DA-2



EA815DA-3

コンセント部は回転せずに、巻き取り部のみ回転!だから、
工具を差したまま電線の巻き取り引出しが出来る。

コンセントパネルが工ドラムの後面フレーム側に配置・固定され、側版(電線部分)のみが回転する為、電動工具のコードをドラムのコンセントに差し込んだままでも電線の引き出し・巻取りを行うことができます。

マジックリールのメリット

- コンセントパネルが背面の為、工具のコードを差したままコードの引出し巻取りができる。
- 電線がヨジれず、絡まない。
- 工具の電線同士が、干渉しない為、キズが付きにくい。
- プラグの抜き差しが少ない為、刃受けのガタつきが激減。
- 刃受けのガタつきによる接触不良が無く熱の発生が少ない。



標準型

30mタイプ

型式	電線仕様 (電線種 × 太さ × 芯)	漏電しゃ断器 過負荷電流	コンセ ント数	重量 (kg)
■アース無				
① 2P 15A 125V				
① Z-304D	VCT 2.0 × 2	—	4	6.7
■アース付				
① 接地 2P 15A 125V				
② Z-E34	VCT 2.0 × 3	—	4	7.8
■アース付/アース・漏電保護専用 15mA感度 緑 /アース・過負荷漏電保護兼用型 15A/15mA感度 赤				
① 接地 2P 15A 125V				
③ Z-EB34	VCT 2.0 × 3	緑	4	7.9
④ KZ-EB34	寒冷地仕様 SVCT 2.0 × 3	緑	4	7.9
⑤ Z-EK34	VCT 2.0 × 3	15A 赤	4	7.9

EA815DA-1

EA815DA-2

EA815DA-3

EA815DA-4

温度センサー付



手動復帰型センサー

漏電しゃ断器付はすべて 手動復帰型センサーが付いています。(≒20mドラム及びF(3.5m)タイプ除く)
(センサー部分を指や布で軽く触れて冷やし押し込みと復帰します。指で触れても電気が来ません。)