

EA815DA-3

(コンセント固定型リール)

- コード長 30m
- 電線 VCT 2.0mm²×3芯
- 許容電流 22A
- コンセント数 4個
- 重量 7.9kg
- コンセント定格 2P 15A125V接地付
- 漏電保護専用の遮断器付…漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に電気を遮断します
(手動復帰センサー)
- コンセントパネルが回転しません。
(電線がよじれず、からみません。)

