

EA815DP-3  
 廃番 EA815DP-13  
 (元置き型リール)

| コード長  | 重量     |
|-------|--------|
| 3+27m | 8.1kg  |
| 3+47m | 11.5kg |

- 電線 VCT 2.0mm<sup>2</sup>X3芯
- 許容電流 22A
- コンセント数 3+2個
- コンセント定格 2P 15A 125V接地付
- サイズ 290X255X360(H)mm
- 過負荷漏電遮断器付(15mA/15A)



■表側  
 運搬・保管時に弛み・絡みを防止する。  
 一次線をコンパクトにまとめる便利な  
 コードハンガー付き。  
 (RNDタイプを標準装備)



## コンセントのみ 持っていける為、 高所作業・移動作業に最適です。

- 漏電しゃ断器付は、温度センサーが付いています。  
(3.5mm以上は除く)
- アース付は、全てポッキンプラグ付です。

### 大容量・耐久性抜群の集電装置(リードバック)

回転運動しながら給電を簡単に行えるスリプリング方式です。  
 リードバックは2つの回転板からなり、片方はセンター軸に  
 固定しておき、もう片方を側板と  
 同時に回転させながら常に  
 給電することができます。

(実用新案取得済)

