

EA815DR-1

(アース・ブレーカー・スピコン付 リール)

- サーキットブレーカー付
- 電線許容電流 22A
- コード長 10m
- コンセント 可変 1+通常 1
- 電線 SVCT2.0mm²X3芯
- 重量 2.3kg



トルク落とさず、回転ダウンが自由自在!!

- ブラシモータータイプの100V電動工具の回転数を自在に落とすことが出来る。
- 20~90%減まで調節でき回転数を落としても電動工具のトルクが落ちることはありません。

- カーボンブラシ付の機器以外は使用できません。
- 電子制御を内蔵した機器は使用できません。
- 速度調整は可変コンセント1個に対し1台の工具のみ使用してください。
- 可変コンセントと通常コンセントの同時使用もできます。
- 合計で15Aを超える機器には使用しないでください。
- 雨や水のかかるところでは使用しないでください。
- 落下や衝撃を与えないでください。
- 内部の改造や分解はしないでください。
- 電気がこない場合はサーキットブレーカーを確認してください。