

EA815DT-6 (極太)アース付コードリール

- 許容電流 32A
- 電線 SVCT 3.5mm² X3芯
- コンセント数 3+2個
- コンセント定格 2P 15A 125V接地付
- 長さ 3+27m

- 漏電遮断器付(15mA)
- 電源ランプ 有り

- サイズ 274×258×364(H)mm
- 重量 9.9kg

■表側

運搬・保管時に弛み・絡みを防止する。
一次線をコンパクトにまとめる便利な
コードハンガー付き。
(RNDタイプを標準装備)



びくりリール使用例



コンセントのみ 持っていける為、 高所作業・移動作業に最適です。

- 漏電しゃ断器付は、温度センサーが付いています。
(3.5mm以上は除く)
- アース付は、全てポッキングプラグ付です。

大容量・耐久性抜群の集電装置(リードバック)

回転運動しながら給電を簡単に行えるスリッピング方式です。
リードバックは2つの回転板からなり、片方はセンター軸に
固定しておき、もう片方を側板と
同時に回転させながら常に
給電することができます。

(実用新案取得済)

