

(コードリール)

	漏電遮断器	サイズ(mm)	重量
EA815DV-1	アースのみ	290×210×363(H)	7.4kg
EA815DV-2	漏電保護専用 15mA感度		7.5kg
EA815DV-3	過負荷・漏電保護兼用 15A/15mA感度		

廃番

(共通仕様)

- コード長 30m
- 電線 VCT 2.0mm²X3芯
- 許容電流 22A
- コンセント数 4個
- コンセント定格 抜け止め式 2P 15A 125V 接地付



抜け止め式コンセント

通常のⓂⓂプラグを使用し、
少し右方向に回す事により
抜け効果が得られるコンセント。

■125V・2芯・コンセント(15A) ■125V・3芯・コンセント(15A)

