

EA815DW-11~16
トランス付コードリール

トランスとドラムが1つにコンパクトにまとまります。



	品番	コード長		入力(入力許容) ⇒ 出力(コンセント)	容量	出力電流	安全ブレーカー	電線仕様	重量	
廃番 廃番 廃番 廃番 廃番	EA815DW-11	20m	昇圧	単相100V (±5%)	単相115V×2個	2.0KVA	20A	20A	VCT2.0mm ²	13kg
	EA815DW-12	30m	昇圧		単相125V×2個	2.0KVA	20A	20A	×3心	15kg
	EA815DW-13	20m	降圧	単相200V (±10%)	単相100V×2個	2.0KVA	10A	10A	VCT2.0mm ²	14kg
	EA815DW-14	30m	降圧	(接地3P20A)	単相115V×2個	2.0KVA	10A	10A	×3心	16kg
	EA815DW-15	20m	降圧	三相200V (±10%)	単相115V×2個	1.5KVA	1時間15A	15A	SVCT2.0mm ²	14kg
	EA815DW-16	30m	降圧	(接地3P20A)	三相200V×1個	1.5KVA	連続10A	15A	×4心	16kg

入力許容電圧の範囲内でご使用ください