

EA815DY-1 電エドラム〔三相200V〕

■ 屋内型

- コード長…30m
- コンセント数…3個
- コンセント定格…(φ35)接地3P・20A・250V
- アース(250V 20A)付 ●アースチェック付
- 許容電流…19A
- 電線種別・太さ…SVCT2.0mm²×4心
- 重量…9.1kg



(コンセント形状)