

# ND-EC320-20A

●SVCT2.0×4芯

20m



250V 20A

過負荷・短絡漏電保護兼用

## 30mタイプ [20A]

型式	電線仕様 (電線種×太さ×芯)	漏電しゃ断器 過負荷電流	コンセ ント数	質量 (kg)
■アース付				
Ⓜ (φ35)接地 3P 20A 250V				
⑤	ND-E330-20A	SVCT2.0×4	3	9.1
⑥	ND-E330F-20A	SVCT3.5×4		12.3
■アース・過負荷漏電保護兼用 20A/15mA感度 赤				
Ⓜ (φ35)接地 3P 20A 250V				
⑦	ND-EC330-20A	SVCT2.0×4	2	9.3
⑧	ND-EC330F-20A	SVCT3.5×4		12.5

EA815DY-3A