

防雨・防塵型三相200V動力用電ドラム(屋外型)



雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。

20mタイプ [19A]

型 式	電線仕様 (電線種×太さ×芯)	漏電しゃ断器 過負荷電流	コンセ ント数	質量 (kg)
■アース付				
Ⓜ (φ65)接地 3P 19A 250V				
① DNW-E320-20A	SVCT2.0×4	—	3	7.5
② DNW-E320F-20A	SVCT3.5×4			9.6
■アース・過負荷漏電保護兼用 20A/15mA感度 赤				
Ⓜ (φ65)接地 3P 19A 250V				
③ DNW-EC320-20A	SVCT2.0×4	20A 赤	2	7.7
④ DNW-EC320F-20A	SVCT3.5×4			9.8

30mタイプ [19A]

型 式	電線仕様 (電線種×太さ×芯)	漏電しゃ断器 過負荷電流	コンセ ント数	質量 (kg)
■アース付				
Ⓜ (φ65)接地 3P 19A 250V				
⑤ DNW-E330-20A	SVCT2.0×4	—	3	9.5
⑥ DNW-E330F-20A	SVCT3.5×4			12.7
■アース・過負荷漏電保護兼用 20A/15mA感度 赤				
Ⓜ (φ65)接地 3P 19A 250V				
EA815DZ-3A ⑦ DNW-EC330-20A	SVCT2.0×4	20A 赤	2	9.7
⑧ DNW-EC330F-20A	SVCT3.5×4			12.9

50mタイプ [19A] 別注品

型 式	電線仕様 (電線種×太さ×芯)	漏電しゃ断器 過負荷電流	コンセ ント数	質量 (kg)
■アース付				
Ⓜ (φ65)接地 3P 19A 250V				
⑨ DNW-E350-20A	SVCT2.0×4	—	3	13.8
■アース・過負荷漏電保護兼用 20A/15mA感度 赤				
Ⓜ (φ65)接地 3P 19A 250V				
⑩ DNW-EC350-20A	SVCT2.0×4	20A 赤	2	14.0