

EA815FA-3 (屋外型 電工ドラム)

- 雨の日や湿気の多い所での作業に。
- コンセント部分は防雨機能に優れたパネル状です。
- 防雨・防塵キャップ付
- ポッキンプラグ付
- **過負荷漏電遮断器付**
- コード長さ 30m
- 電線種別・太さ VCT2.0mm²X3心
- 許容電流 22A
- コンセント数 3個
- コンセント定格 2P・15A・125V接地付
- 重量 7.7kg



ポッキンプラグ

!! **!!** **どちらのコンセントでも使用OK!**

- アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
- コンセントから抜くと、アースピンが起き上がります。
(実用新案取得済)



EKタイプ

赤EKタイプ

過負荷(使い過ぎ)・短絡(ショート)漏電しゃ断器

(漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に電気をしゃ断します。
15A以上使用時、及びショート時にも作動します。)3.5mm電線
及び20Aコンセント仕様には20A容量の物を使用しています。