

品名	電線仕様		コンセント仕様		取付位置	取付枚数
	長さ (mm)	線径・芯数 (mm <sup>2</sup> )・芯数 (C)	定電圧	形状・材質		
BB-5W	5	VCT 2.0 x 3	2P・10A・125V 標準	○ 穴	取付位置は標準仕様 (2.0 x 1.0)	2 取付位置

● 取付位置