

10m・20m各種延長コード

2芯ランプ付／アース無 [シュリンクバック入]

屋内型

コンセント部分が "ピカッ" と光る

極太ソフト電線
SVCT2.0mm



LT2-10

十字型トリプルランプ付

- JANコード 4937305-01072-3
- 定 格 15A/125V 1500W
- 電線長 10m (極太ソフト電線)
- 電線色 黄
- 電線種 SVCT2.0mm×2芯
- 重 量 1.6kg

EA815G-1



LS2-10

ストレート型トリプルランプ付

- JANコード 4937305-1070-9
- 定 格 15A/125V 1500W
- 電線長 10m (極太ソフト電線)
- 電線色 黄
- 電線種 SVCT2.0mm×2芯
- 重 量 1.6kg

EA815G-5

LT2-20

十字型トリプルランプ付

- JANコード 4937305-01073-0
- 定 格 15A/125V 1500W
- 電線長 20m (極太ソフト電線)
- 電線色 黄
- 電線種 SVCT2.0mm×2芯
- 重 量 3.0kg

EA815G-2

コンセントの特徴

パイロットランプ

ほたる
コンセント

暗闇でも通電状態が一目瞭然!!

暗所での作業に際し、コンセント部が光る事により、足等を引っ掛ける事も少なく安全に作業ができます。

