

10m・20m各種延長コード

3.5mm²スタミナトリプルポッキン／アース付 [シュリンクパック入]

屋内型

電圧降下しやすい大容量工具を使っても安心。電圧ドロップ解消延長コード。



極太(3.5mm²)電線
SVCT3.5mm²



ポッキン
プラグ

3.5mm²スタミナトリプルポッキン

- 定 格 15A/125V 1500W
- 電 線 色 黒
- 電 線 種 SVCT3.5mm²×3芯

PPTF-10E

電線長
10m
アース付

- JANコード 4937305-03479-8
- 電 線 長 10m
- 重 量 2.7kg

PPTF-20E

電線長
20m
アース付

- JANコード 4937305-03480-4
- 電 線 長 20m
- 重 量 5.1kg

EA815G-10

こんな工具の使用に最適

- ねじ切り機
- はつりハンマ
- モルタルミキサー
- エアコンプレッサー
- コアマシン
- 電動ウインチ
- シャーレンチ など

Lヘナポッキン／アース付 [シュリンクパック入]

屋内型

抜け落ちにくく、元電源のコンセントをムダなく使える。



極太ソフト電線
SVCT2.0mm²



Lヘナ
ポッキン
プラグ

PPTL-10E

Lヘナポッキン延長コード

- JANコード 4937305-03752-2
- 定 格 15A/125V 1500W
- 電 線 長 10m(極太ソフト電線)
- 電 線 色 緑
- 電 線 種 SVCT2.0mm²×3芯
- 重 量 1.9kg

EA815G-9

Lヘナポッキンプラグ

PP-06



Lヘナ
ポッキン
プラグ

上のコンセントを使用しても、下のコンセントを使用できます。