

	コード長	重量
EA815GA-21	10m	1.9kg
EA815GA-22 (極太延長コード)	20m	4kg

- 電源ランプ有り
- 電線仕様 SVCT 2.0X3
- 電線許容電流 22A
- コンセント 15A × 3個
- 定格…15A・125V 1500Wまで

ポッキンプラグ

①・② どちらのコンセントでも使用OK!

- アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
- コンセントから抜くと、アースピンが起き上がります。



実用新案登録
第2070796号

■ ほたるコンセント

暗闇でも通電状態が一目瞭然!!
暗所での作業に際し、コンセント部が光る事により、足等に引っ掛ける事もなく安全に作業ができます。

ほたる

