

防雨型100V

100V防雨/アース無・アース付 [シュリンクバック入]

防塵型

防雨型

屋外型

屋外作業に最適な防雨型延長コード



シングル防雨延長コード

- 定 格 15A/125V 1500W
- 電 線 色 黒
- 電 線 種 VCT1.25mm²×2芯



シングルポッキン防雨型

- 定 格 15A/125V 1500W
- 電 線 色 黒
- 電 線 種 SVCT2.0mm²×3芯



トリプルポッキン防雨型

- 定 格 15A/125V 1500W
- 電 線 色 黒
- 電 線 種 SVCT2.0mm²×3芯

5m

SW-5

- JANコード 4937305-03423-1
- 電 線 長 5m
- 重 量 0.5kg

PSW-5E

- JANコード 4937305-03505-4
- 電 線 長 5m (極太ソフト電線)
- 重 量 1.0kg

EA815GB-36

10m

SW-10

- JANコード 4937305-03302-9
- 電 線 長 10m
- 重 量 1.0kg

PSW-10E

- JANコード 4937305-01909-2
- 電 線 長 10m (極太ソフト電線)
- 重 量 1.8kg

EA815GB-37

PPTW-10E

- JANコード 4937305-00634-4
- 電 線 長 10m (極太ソフト電線)
- 重 量 1.9kg

EA815GA-31

20m

SW-20

- JANコード 4937305-03303-6
- 電 線 長 20m
- 重 量 2.0kg

PSW-20E

- JANコード 4937305-01910-8
- 電 線 長 20m (極太ソフト電線)
- 重 量 3.4kg

EA815GB-38

PPTW-20E

- JANコード 4937305-00635-1
- 電 線 長 20m (極太ソフト電線)
- 重 量 3.5kg

EA815GA-32

30m

PSW-30E

- JANコード 4937305-03506-1
- 電 線 長 30m (極太ソフト電線)
- 重 量 5.0kg

EA815GB-39

防雨型コンセント

防雨型

コンセントキャップが付いているので、水や雨の影響を受けないようになっています。屋内型を屋外で使用すると水や湿気の影響を受け通電部に触れなくても本体に触れるだけで感電する恐れがありますので屋外型を使用してください。

