

防雨型 アース付 延長コード
EA815GB-36～-39

防塵型

防雨型

屋外型

屋外作業に最適な防雨型延長コード



ポッキンプラグ
(2P・3P兼用プラグ)

品番	コード長	重量
EA815GB-36	5m	1.0kg
EA815GB-37	10m	1.8kg
EA815GB-38	20m	3.4kg
EA815GB-39	30m	5.0kg

- 定格…15A・125V(1500W)
- コンセント数…1個
- SVCT2.0mm² × 3心
- 防雨キャップ付き
- アース付き

防雨型コンセント

防雨型

コンセントキャップが付いているので、水や雨の影響を受けないようになっています。屋内型を屋外で使用すると水や湿気の影響を受け通電部に触れなくても本体に触れるだけで感電する恐れがありますので屋外型を使用してください。



ポッキンプラグ



どちらのコンセントでも使用OK!

- アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
- コンセントから抜くと、アースピンが起き上がります。

