

## 200V用防雨延長ブレーカ

三相200V防雨型コンセント付漏電しゃ断器／アース付

屋外型

ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。



発電機専用

過負荷・漏電保護兼用

### 2BW-EK2-20A

アース付 EA815GB-6

- 電線種 SVCT2.0mm×4芯
- 電線長 プラグ側/0.5m  
コンセント側/0.2m
- 定格 250V 19A
- 定格感度電流 15mA
- 過負荷 20A
- 定格周波数 50/60Hz
- 漏電時作動時間 0.1秒以内
- 質量 1.2kg

JANコード/4937305-05655-4

梱包数/1

元払発送単位/2

過負荷・漏電保護兼用

### G-2BW-EK2-20A

アース付

- 電線種 SVCT2.0mm×4芯
- 電線長 プラグ側/0.5m  
コンセント側/0.2m
- 定格 250V 19A
- 定格感度電流 15mA
- 過負荷 20A
- 定格周波数 50/60Hz
- 漏電時作動時間 0.1秒以内
- 質量 1.2kg

JANコード/4937305-05656-1

梱包数/1

元払発送単位/2

※本カタログに掲載されていない仕様の防雨延長ブレーカが必要な場合は、P100の見積書をご使用ください。

200V用防雨延長ブレーカ

その他の関連製品