

EA815GC-21 抜け止め型延長コード

- 仕様
- コード長…10m
 - 電線仕様…SVCT 1.25mm² 2心
 - コンセント定格…15A125V
 - 3ッロコンセント
 - ソフト電線使用
 - 合計1500Wまで使用可能
 - 抜け止めコンセント仕様



Un Lock!

☆コンセント部分3方向全てに
抜け止め機能付!!

☆今までの不満が解消!!
作業効率120%UP!!

