





型式	電線仕様		コンセント仕様		漏電遮断器	摘要	質量 (kg)
	長さ (m)	種別・太さ (mm)・心数 (C)	定格	形状×個数			
●標準型							
TX-013K	プラグ側／0.9 コンセント側／0.3×3	ソフトVCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	Ⓜ×3	—	  防雨	0.9
●漏電遮断器付型							
BTX-013KC	プラグ側／0.9 コンセント側／0.3×3	ソフトVCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	Ⓜ×3	過負荷付③	  防雨	1.1

●表示の電線長は製品内部配線部も含まれます。



本製品を取り付けた電路で地絡が発生した時、以下の条件では同電路内の元電源の漏電遮断器または安全ブレーカが本製品の漏電遮断器より先に動作することがありますので、ご注意ください。

- ①同電路内に設置されている他の漏電遮断器の動作時間が0.1秒以内の高速形の場合
- ②本製品の定格電流(15A)を大きく超えて使用した場合
- ③短絡(ショート)が発生した場合