

EA815GL-150 角型コンセント



定格容量 …… 15A 125V
 抜け止め接地コンセント
 サイズ …… 225(L) × 45(W) × 25(H)mm
 マグネット付(取り外し可能)
 重量 …… 230g

ご注意

- 仮固定は、1つの取付穴で行ってください。2ヶ所の取付穴をねじ止めした場合、コードやプラグが引っ張られたとき、タップが破損するおそれがあります。
- 取付穴をねじで締め付けないでください。タップを固定された場合、コードやプラグが引っ張られたとき、器具が破損するおそれがあります。

抜け止め形タップ

!! のプラグが使用できます。

●適用コード・ケーブル
VCTF3φ 2 mm²/VCT3φ 1.25 mm²~2 mm²

マグネットで仮固定ができます

●マグネットは取りはずしができます。

仮固定用取付穴

仮固定に木ねじを使用される場合は市販の木ねじを別途ご用意ください。

●木ねじ等に引っ掛けてお使いください。

適用木ねじ

呼び径 2.4~3.1
約4.5 mm

ご注意

- 重いアダプタをお使いの時は、OAタップが落下するおそれがあります。
- マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。記録内容の消失のおそれがあります。
- OAタップを撤脱する時にすらすらしないでください。相手面を傷付けるおそれがあります。