

## ザ・タップX(3コ口)(1m)(ホワイト) WHA2513WKP 商品概要

世界初<sup>※1</sup>一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする  
「防水<sup>※2</sup>扉」「一括防水<sup>※2</sup>スイッチ」付。

内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』  
外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。

高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。  
発熱を抑えた「新接続コンセント」です。

※1 2006年1月12日発表(テーブルタップの中で、当社調べ)。

※2 水が飛散した時、コンセント内部への侵入を防ぐ扉+バッキンの防水性能は  
当社独自の試験条件で評価しています。(水量:10L/分、距離:50cm、時間:30秒)

- 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。



商品概要	
品番	WHA2513WKP      EA815GL-181
コードの長さ	1m
コンセント差し込み口数	3コ口
個装寸法	タテ210×ヨコ90×アツミ45
質量	161g
定格	15A 125V
入り数	1/10
プラグ形状	スナップキャップ
安全設計扉	安全設計扉・バッキン付コンセント
色名称	ホワイト