

ザ・タップX(3コ口)(3m)(ホワイト) WHA2533WKP 商品概要

世界初^{※1}一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする
「防水^{※2}扉」「一括防水^{※2}スイッチ」付。

内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』
外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。

高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。
発熱を抑えた「新接続コンセント」です。

※1 2006年1月12日発表(テーブルタップの中で、当社調べ)。

※2 水が飛散した時、コンセント内部への侵入を防ぐ扉+パッキンの防水性能は
当社独自の試験条件で評価しています。(水量:10L/分、距離:50cm、時間:30秒)

- 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。



商品概要

品番	WHA2533WKP	EA815GL-183
コードの長さ	3m	
コンセント差し込み口数	3コ口	
個装寸法	タテ210×ヨコ90×アツミ45	
質量	296g	
定格	15A 125V	
入り数	1/10	
プラグ形状	スナップキャップ	
安全設計扉	安全設計扉・パッキン付コンセント	
色名称	ホワイト	