

## ザ・タップX(4コ口)(5m)(ホワイト) WHA2554WKP 商品概要

世界初※1一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水※2扉」付。

内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』  
外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。

高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。  
発熱を抑えた「新接続コンセント」です。

※1 2006年1月12日発表(テーブルタップの中で、当社調べ)。

※2 水が飛散した時、コンセント内部への侵入を防ぐ扉+バッキンの防水性能は  
当社独自の試験条件で評価しています。(水量:10L/分、距離:50cm、時間:30秒)

● 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。



### 商品概要

品番	WHA2554WKP	EA815GL-189
コードの長さ	5m	
コンセント差し込み口数	4コ口	
個装寸法	タテ210×ヨコ120×アツミ45	
質量	449g	
定格	15A 125V	
入り数	1/10	
プラグ形状	スナップキャップ	
安全設計扉	安全設計扉・バッキン付コンセント	
色名称	ホワイト	