

PCタップ



■ 環境にやさしいRoHS指令準拠。抜け止め防止機能を装備したマグネット付PCタップ

RoHS対応マグネット付抜け止めタップ

T-ECOH34NM シリーズ

型番	特長	EA品番
T-ECOH3430NM	3m	EA815GL-37
T-ECOH3450NM	5m	EA815GL-39E

■ 特徴

● 「EU RoHS指令」に準拠した環境にやさしい3P式4個口タップ

EU(欧州連合)の電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限を目的とした「EU RoHS指令」に準拠した3P式4個口のPCタップです。廃棄処分の際に人や環境への影響を抑えることができる地球にやさしい製品で、環境問題への取り組みを進める企業はもちろん、環境問題への関心が高い個人の方にもお勧めです。



● 環境に配慮した簡易パッケージ

パッケージを簡素化して環境に配慮しました。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズです。まとめてのご購入に最適です。

● 3P-2P変換アダプタ付

3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。



● 抜け止めコンセント

差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。



● しっかり固定できる強力マグネット付

裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。

● 通電表示LEDランプ付

通電表示ランプ付なので、外出やお休みの際の消し忘れ防止になります。

● 安心・安全の2重被ふく

電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。

■ 仕様

プラグ仕様	3P式(3P→2P変換アダプタ付)
本体コンセント仕様	3P式4個口
外形寸法	約幅200mm×奥行45mm×高さ30.2mm
定格	AC125V・15A・1500Wまで対応

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

※当社OAタップは全て、日本の商用100Vで動かすことを想定しております。