

PCタップ



3P-2P変換アダプタ付き！環境に配慮した簡易パッケージのマグネット付PCタップ

マグネット付抜け止めタップ

T-H37NM シリーズ

型番	特長	EA品番
<u>T-H3750NM</u>	5m	EA815GL-38A

特徴

● マグネット付き抜け止めタップ（7個口）

プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりとロックできる7個口の抜け止めタップです。

● 環境に配慮した簡易パッケージ

パッケージを簡素化して環境に配慮しました。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズです。まとめてのご購入に最適です。



● 3P-2P変換アダプタ付

3Pプラグを2Pプラグに変換できるアダプタが付いています。



● 安心・安全の2重被ふく

（社）日本配線器具工業会規格適合品でさらに安全で断線しにくい丈夫な電源コードを採用しました。漏電などのトラブルを軽減します。

● 抜け止めコンセント

差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。

● しっかり固定できる強力マグネット付

裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。

仕様

プラグ仕様	3P式（3P→2P変換アダプタ付）
本体コンセント仕様	3P式7個口
外形寸法	W295×D50×H31mm
定格	AC125V・15A・1500Wまで対応

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
※当社OAタップは全て、日本の商用100Vで動かすことを想定しております。