

PCタップ



■ 抜け止めコンセント、マグネット付、便利な連動式など、オフィスのニーズに応える多機能PCタップ

抜け止めマグネット雷タップ（3Pプラグ仕様）

T-Y05DAシリーズ

型番	特長	EA品番
T-Y053DA	3.0m	EA815GL-46
T-Y055DA	5.0m	EA815GL-46A

■ 特徴

● 3P式7個口コンセントのPCタップ

3P式7個口の本体コンセントを持つPCタップです。プラグは3P式です。



● 抜け止めコンセント仕様

コンセント部分はプラグをしっかりとロックできる抜け止めタイプです。



● 集中スイッチ装備

電源のオン/オフ状態がひと目でわかる点灯式集中スイッチを装備しています。



● 雷サージガード機能搭載

12500V(最大サージ電圧)を制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能を搭載しています。

※直撃雷を受けた場合は保護できません。

● 環境に配慮した簡易パッケージ

パッケージを簡素化して環境に配慮しました。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズです。まとめたご購入に最適です。

● 強力マグネットでスチール面に固定可能

本体裏面の強力マグネットにより、スチール面にしっかりと固定することができます。



● 3P→2P変換アダプタ付

3Pプラグを2Pプラグに変換できるアダプタが付いています。

● 二重被ふくケーブル

(社)日本配線器具工業会規格適合品で、さらに安全で断線しにくい丈夫な電源コードを採用したタップです。

■ 仕様

定格	AC125V・15A、合計1500Wまで対応
プラグ仕様	3P式
本体コンセント仕様	3P式7個口
本体サイズ	W295×D50×H31mm

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

※当社OAタップは全て、日本の商用100Vで動かすことを想定しております。