

## アースつき延長コード



2P/2P接地付  
兼用プラグ

防塵キャップ付

◇通電確認のランプ付



品番	コード長	重量
<del>EA815GS-5</del>	<del>5m</del>	<del>0.8kg</del>
EA815GS-10	10m	1.4kg
EA815GS-20	20m	2.6kg

廃番

<仕様>

- 定格…15A・125V (1500Wまで)
- 電線仕様…VCTF2.0mm<sup>2</sup>×3心
- コンセント数…3個(通電確認ランプ、防塵キャップ付)
- プラグ…2P/2P接地付 兼用プラグ