

	長さ	重量	
EA815GV-21	10m	2.3kg	
EA815GV-22	20m	4kg	廃番

(コードリール)

●ドラムよりコンパクト、エンジョウコードより便利！
 収納も省スペースの強力なサポートリール。
 (共通仕様)

- 定格…15A・125V
- 漏電遮断器付 15A/15mA
- SVCT 2mm²X3芯
- 電源表示ランプ
- 電線許容電流 22A
- コンセント 15A X2個



赤色コンセント(EKタイプ) 付には、漏電時
 と使いすぎショート時に作動 (電気をしゃ断)
 します。



赤色ボタン

●コードはからまないように、
背面取っ手部分に止めておきます。

●背面の取っ手を
握って巻取ります。

●本体を持たずに省スペースでも活用できます。

ポッキングプラグ

①・②どちらのコンセントでも使用OK!

- アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントにも簡単に使えます。
- コンセントから抜くと、アースピンがバネで起き上がります。



実用新案登録 第2070796号