

[蛍光灯]作業灯
EA815LD-17、-179

◆屋外のガレージや工場内での軽作業に最適



- ・13Wで明るさ抜群！
- ・どこでも簡単取付
- ・球寿命4000時間

耐震球
60W
以上の明るさ

- 電源…AC100V
- 定格周波数…50/60Hz 兼用
- 照明装置…13W蛍光灯
- 電線仕様…YCTF0.75mm²×2心×5m
- サイズ…φ50×390mm
- 重量…477g
- 本体材質…ABS樹脂
- 手元スイッチ式
- 防滴仕様

品番	仕様
EA815LD-17	本体
EA815LD-179	替蛍光灯(1本)

※口金サイズ:GX23