

## 作業灯

一般作業・自動車整備  
倉庫内の作業・キャンプなどに…

- ◇蛍光灯式…発熱量が少なく明るく省電力
- ◇インバータ基盤内蔵…チラツキがなく目に優しい。  
蛍光灯のランニングコストが安い。
- ◇軽量で鎧びないボディ…本体が樹脂製で耐雨・耐候性に優れる



品番	仕様
EA815LD-20	本体
EA815LD-20B	替球

### <仕様>

- 電源…AC100V
- 照明装置…インバータ内蔵13W蛍光灯
- 電球口金…GX23
- 電線仕様…VCT0.75mm<sup>2</sup> × 2心 × 1.5m(防水プラグ)
- サイズ…50 × 50 × 400mm(フックを除く)
- 重量…400g(本体)

### (付属品)

- ・横かけフック(2本)
- ・コンクリートアンカ(4本)
- ・ねじ(4本)



EA815LD-20B (替球)