

# マグネットホルダー

## 鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に

EA815LD-512

型 式	仕 様	質 量 (kg)
<b>HLD-2M</b>	パイプ径φ60・φ55用マグネットホルダー	0.22

取付可能機種／FJW型、FXW型、FP型、FPX型、LJW型  
LXW型、LSX型、LSS型、LPX型、LLW型、LSW型

●上記LEDジュエデンロングライトにも取り付けできますが、取り付けは両端ゴムカバー部のみ可能です。グローブパイプには取り付けはできません。

●灯体1台につき、必ず2個以上使用してください。●ホルダーは灯体グローブパイプの両端に離して取り付けてください。ホルダー同士が近すぎると保持力が弱く、落下の原因となります。●垂直面に取り付ける場合は、マグネットの吸着面を鉄板厚ができるだけ厚い構造物に吸着してください。薄板はマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。●破損の原因となるため、マグネットに磁気カードやパソコン、携帯電話などの精密電子機器は近づけないでください。●ベースメーカー、電子医療器を装着されている方はマグネットの取り扱いに十分にご注意ください。

