

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

2WAYタイプ 充電式LEDハンディライト

(先端)スポット・(側面)ワイド

| | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 定格光束 | | 1m照度 | | 照射角 | |
| スポット 120 Lm | ワイド 400 Lm | スポット 900 Lx | ワイド 145 Lx | スポット 40 度 | ワイド 120 度 |
| 光源色 | | 連続点灯時間 | | 充電時間 | |
| スポット 昼光色 6000K | ワイド 7000K | スポット 9 時間 | ワイド 2.5 時間 | 3.5時間 (5V 1A) | |
| USB充電式 | | | | 屋内型 | |



自由自在
曲げ自在
ひねり自在
180度
前後首振り



LEH-1P1PN-CH

- LED (スポット)1球 1.5W/(ワイド)3W
- 演色性 (スポット)Ra74/(ワイド)Ra71
- バッテリー リチウムイオン 3.7V 2600mAh
- 電池寿命 約500回
- 充電電源 DC5V/1Aまで
- 使用環境温度 -10℃ ~ 40℃
- 球寿命 40000時間
- サイズ W55×D46×H255mm (フック除く)
- 質量 314g

JANコード/4937305-05825-1
梱包数/内5・外20 元払発送単位/5

〈付属品〉

USBケーブル
PCやモバイルバッテリーなど
USB出力(5V1A)に
接続してください。



*ACアダプターは付属していません。商用電源から充電する場合は、市販のUSB-ACアダプター(5V1A出力)をご用意ください。

*連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。 *LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
*球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり製品の寿命を保証するものではありません。 *低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577代 FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010代 FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666代 FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955代 FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

*製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。