

LED AC100V タイプ



3W・LED タイプ

SL-LED3W-FL-UV

EA815LD-680



光源	中心波長	入力電圧	重量	コード	保護等級
LED	365nm	AC100V	1100g	5m	IP54

LED コードレスタイプ



8W・LED タイプ

LB-LED8W-FL-UV

EA815LD-690

セット (ライト本体+バッテリー+充電器)



LB-LED8LW-FL-UV

ライト (ライト本体+バッテリー) ※専用充電器 LB-C が必要です。

光源	中心波長	重量	連続使用	充電時間	保護等級
LED	365nm	660g	約2時間	約3.5時間	IP54

3W・LED タイプ

LB-LED3W-FL-UV

セット (ライト本体+バッテリー+充電器)



LB-LED3LW-FL-UV

ライト (ライト本体+バッテリー) ※専用充電器 LB-C が必要です。

光源	中心波長	重量	連続使用	充電時間	保護等級
LED	365nm	660g	約8時間	約3.5時間	IP54