

商品画像



品 名	LEDバーライト 3W	LEDバーライト 4.5W	LEDバーライト 6W
型 番	N-LED1330	N-LED1340	N-LED1355
LED数	12灯	18灯	24灯
LED色	昼光色(約 6000K)		
消費電力	3W	4.5W	6W
照度(暗室 直下 1m)	40 lux	60 lux	80 lux
全光束(lm)	約 120	約 175	約 220
製品サイズ	(W)16.5×(D)13.5×(H)322mm	(W)16.5×(D)13.5×(H)422mm	(W)16.5×(D)13.5×(H)572mm
パッケージサイズ	(W)100×(D)30×(H)420mm	(W)100×(D)30×(H)520mm	(W)100×(D)30×(H)670mm
JANコード	49591711103446	49591711103453	49591711103460
個装パッケージ	プリスターパック		
E A品番	EA815LE-1A	EA815LE-2A	EA815LE-3A

特 徴 ・ 仕 様

- 大粒のLED(5×5mm)を採用。
- 発熱が少ないので取り付け場所の材質・素材を気にせずに取り付けられます。
- LEDの寿命は約2万時間。(理論値:LEDの寿命とはLEDの発する光が初期値の70%に落ちるまでの時間です)
- ネジを使用して、プラスドライバー1本で簡単にに取り付けることが出来ます。
- 用途:足元灯や棚下照明、ホームシアターの間接照明などさまざまな用途にお使いいただけます。
- 1日8時間、30日使用してそれぞれの電気代が

N-LED1330 → 約18円 N-LED1340 → 約27円 N-LED1355 → 約36円。※電気代1Kwhあたり25円で計算しております。

仕様:

定格:AC100V 50/60Hz 色温度6000K(昼光色) AC電源2mコード中間スイッチ付 付属品:木ネジ2ヶ