

LEDスリム&フラットライト(LED多目的灯)

sales talk

明かりをどこでも 簡単設置

作業灯や
インテリア
ライトにも!

Slim&Flat
LED
LIGHT

工事不要
簡単取付!!

昼光色 相当 電球色 相当

非接触スイッチ 手をサッと
かざすだけで点灯!



キッチンに



倉庫に



飾り棚に



LEDスリム&フラットライト (LED多目的灯)

非接触スイッチに手をサッと
かざすだけで、電源をON/OFFできる

導光板使用で、スリムなのにムラなく
しっかり明るい

マグネット付アタッチメント、両面テープ、木ねじ
(アタッチメント使用)で簡単取付け

低消費電力で長寿命



EA815LK-1

- 定格消費電力:5.0W
- 専用ACアダプター:入力:AC100V 50/60Hz
0.5A、出力:DC24V 0.62A、
コード長:1.8m
- 光源:LED(昼光色相当)
- 全光束:260ルーメン
- 直下照度:90ルクス(測定高1m)
- Ra:80
- 使用温度範囲:5~35℃
- 外形寸法(約):長300×幅30×厚8mm
- 質量:約65g
- 本体コード長:0.5m
- 付属品:専用ACアダプター、マグネット付固定用
金具2個、固定金具用木ネジ 小...2本/
大...2本、両面テープ2枚、スリーブ2本

ALT-1030IR(D)

No.1778-2

- H400×W138×D33
- 265g ●12/12



EA815LK-3

- 定格消費電力:14.0W
- 専用ACアダプター:入力:AC100V 50/60Hz
0.5A、出力:DC24V 0.62A、
コード長:1.8m
- 光源:LED(昼光色相当)
- 全光束:920ルーメン
- 直下照度:280ルクス(測定高1m)
- Ra:80
- 使用温度範囲:5~35℃
- 外形寸法(約):長900×幅30×厚8mm
- 質量:約165g
- 本体コード長:0.5m
- 付属品:専用ACアダプター、マグネット付固定用
金具2個、固定金具用木ネジ 小...2本/
大...2本、両面テープ2枚、スリーブ2本

ALT-1090IR(D)

No.1778-6

- H1000×W138×D33
- 650g ●12/12



EA815LK-2

- 定格消費電力:9.0W
- 専用ACアダプター:入力:AC100V 50/60Hz
0.5A、出力:DC24V 0.62A、
コード長:1.8m
- 光源:LED(昼光色相当)
- 全光束:550ルーメン
- 直下照度:185ルクス(測定高1m)
- Ra:80
- 使用温度範囲:5~35℃
- 外形寸法(約):長600×幅30×厚8mm
- 質量:約115g
- 本体コード長:0.5m
- 付属品:専用ACアダプター、マグネット付固定用
金具2個、固定金具用木ネジ 小...2本/
大...2本、両面テープ2枚、スリーブ2本

ALT-1060IR(D)

No.1778-4

- H700×W138×D33
- 470g ●12/12

