



納入仕様:

- 1.入力電源:AC100~240V(50/60Hz)
- 2.消費電力:18W
- 3.防水規格:IP67
- 4.チューブ管材質:ガラス
- 5.電源部:定電流回路
- 6.ケーブル:VCTF0.75mm²×2C 3M

日付	2018.05.11	図面	承認	尺度	NOT/S	品名	型番
製図	陳 翎	検図	林彦旭	承認		LED LIGHT	NLL3-36CG-AC
日機株式会社						図面番号 ND837014	変更